



**PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 8×12 mm,  
Naudingasis žarnos ilgis: 6m**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080248 6
GTIN	7391390141897
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

**Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparus temperatūrai nuo - 20 / + 60 ° C. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

**Pastaba:**

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

### Techninis aprašymas

Žarnos vidinis Ø	8 mm
maksimalus slėgis	35 bar
Greitojo jungimo movos jungtis	1/4 in
Žarnos išorinis Ø	12 mm
naudingasis žarnos ilgis	6 m
Medžiaga	PU spiralinė žarna
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Spalva	mėlyna

Produkto rūšis

Žarna

---

**Priedai**

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080300 1/4

Apsauginė mova su žarnos jungtimi Išorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080276 1/4