



PU spiralinė 1/4 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 8×12 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 8m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080248 8
GTIN	7391390137609
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparus temperatūrai nuo - 20 / + 60 ° C. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Kištukinės movos jungtis	1/4 in
naudingasis žarnos ilgis	8 m
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Greitojo jungimo movos jungtis	1/4 in
Spalva	mėlyna
Medžiaga	PU spiralinė žarna
Žarnos vidinis Ø	8 mm
maksimalus slėgis	35 bar

Produkto rūšis

Žarna

Priedai

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080300 1/4

Apsauginė mova su žarnos jungtimi Išorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/4 in

080276 1/4