



**PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 11×16 mm,
Naudingasis žarnos ilgis: 8m**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080249 8
GTIN	7391390305473
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparus temperatūrai nuo - 20/ + 60 °C. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

Techninis aprašymas

maksimalus slėgis	35 bar
Kištukinės movos jungtis	1/2 in
Medžiaga	PU spiralinė žarna
Žarnos išorinis Ø	16 mm
Greitojo jungimo movos jungtis	1/2 in
naudingasis žarnos ilgis	8 m

Žarnos vidinis Ø	11 mm
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Spalva	mėlyna
Produkto rūšis	Žarna

Priedai

Apsauginė mova su žarnos jungtimilšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in	080276 1/2
--	------------