



**PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 11×16 mm,
Naudingasis žarnos ilgis: 6m**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080249 6
GTIN	7391390305459
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparus temperatūrai nuo - 20/ + 60 °C. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	10 bar
naudingasis žarnos ilgis	6 m
maksimalus slėgis	35 bar
Žarnos išorinis Ø	16 mm
Spalva	mėlyna
Medžiaga	PU spiralinė žarna

Kištukinės movos jungtis	1/2 in
Greitojo jungimo movos jungtis	1/2 in
Žarnos vidinis Ø	11 mm
Produkto rūšis	Žarna

Priedai

Apsauginė mova su žarnos jungtimilšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in	080276 1/2
--	------------