



Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis): 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080278 8
GTIN	7391390419026
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinės **plieninės movos** turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:

- **Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.**
- **Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.**
- **Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.**
- **Ekonomiškumas – amortizacijos trukmė iki 2metų.**

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiamą (žarnos galas nesidaužo į šalį). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.

Srautas: 950 L/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)	8 mm
Srauto dydis	950 l/min
Medžiaga	Plieninė mova

Produkto rūšis

Mova