



## Pūtimo ir skysčių pistoletas, reguliuojamas oro jungtis, Tipas: FLOW



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.

**Pūtimo ir skysčių pistoletas** su purkštuku, **reguliuojama srovė** (taškinė arba plati), **reguliuojamas srautas** (oras: 200 - 1200 l/min., skystis: 7– 46 l/min). Atitinka ISO B standartą. Su plienine kištukine mova Nr. 080300.

#### Pastaba:

**CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.**

### Techninis aprašymas

Srauto dydis	200 - 1200 l/min
Skysčio srauto dydis	7 - 46 l/min
Oro srauto dydis	200 - 1200 l/min
Produkto rūšis	Pistoletas

