

HAINBUCH**Rankinis keitimo įrankis, skirtas MANOK, Užspaudimo įvorė (SK): 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329832 80
GTIN	2050002069473
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Modelis:**

Keitimo įrankis, skirtas rankiniu būdu pakeisti užspaudžiamą įvorę.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Tinkamas užspaudimo įvorių žr. Nr. 329910–329946.

Techninis aprašymas

Laikiklio dydis	80 mm
Produkto rūšis	Keitimo įtaisas

Priedai

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 46 mm	329944 46
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 29 mm	329940 29
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 52 mm	329940 52
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 77 mm	329940 77
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 32 mm	329944 32
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 72 mm	329940 72
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 14 mm	329940 14
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 71 mm	329944 71
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 30 mm	329940 30
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 28 mm	329940 28
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 29 mm	329944 29
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 12 mm	329944 12
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 50 mm	329940 50
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 10 mm	329940 10
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 7 mm	329940 7
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 11 mm	329944 11
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 36 mm	329940 36
	329944 19

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 19 mm

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 47 mm

329944 47

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 37
mm

329940 37

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 63 mm

329944 63

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 24 mm

329944 24

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 37 mm

329944 37

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 20
mm

329940 20

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 54
mm

329940 54

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 51
mm

329940 51

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 62 mm

329944 62

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 23 mm

329944 23

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 64 mm

329944 64

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 34
mm

329940 34

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 42 mm

329944 42

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 65
mm

329940 65

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 30 mm

329944 30

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 5
mm

329940 5

329944 13

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 13 mm	
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 33 mm	329944 33
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 77 mm	329944 77
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 16 mm	329940 16
Užspaudimo įvorėminkšta Pradinės kiaurymės Ø 40 mm	329946 40
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 71 mm	329940 71
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 55 mm	329944 55
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 56 mm	329944 56
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 72 mm	329944 72
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 34 mm	329944 34
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 57 mm	329944 57
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 48 mm	329940 48
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 39 mm	329940 39
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 14 mm	329944 14
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 41 mm	329940 41
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 27 mm	329944 27
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 70 mm	329944 70
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 78 mm	329940 78

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 19 mm	329940 19
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 67 mm	329944 67
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 22 mm	329944 22
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 64 mm	329940 64
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 75 mm	329940 75
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 74 mm	329944 74
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 76 mm	329944 76
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 66 mm	329940 66
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 52 mm	329944 52
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 35 mm	329944 35
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 79 mm	329944 79
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 25 mm	329944 25
Užspaudimo įvorėminkšta Pradinės kiaurymės Ø 8 mm	329946 8
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 47 mm	329940 47
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 32 mm	329940 32
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 62 mm	329940 62
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 23 mm	329940 23
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 69 mm	329940 69

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 61 mm	329940 61
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 26 mm	329944 26
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 13 mm	329940 13
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 33 mm	329940 33
Užspaudimo įvorėminkšta Pradinės kiaurymės Ø 60 mm	329946 60
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 61 mm	329944 61
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 22 mm	329940 22
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 43 mm	329940 43
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 51 mm	329944 51
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 78 mm	329944 78
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 48 mm	329944 48
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 75 mm	329944 75
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 67 mm	329940 67
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 44 mm	329940 44
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 17 mm	329940 17
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 53 mm	329940 53
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 80 mm	329944 80
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 59 mm	329940 59

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 28 mm	329944 28
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 18 mm	329940 18
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 26 mm	329940 26
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 49 mm	329944 49
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 11 mm	329940 11
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 40 mm	329940 40
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 68 mm	329940 68
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 31 mm	329944 31
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 66 mm	329944 66
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 42 mm	329940 42
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 76 mm	329940 76
Užspaudimo įvorėminkšta Pradinės kiaurymės Ø 20 mm	329946 20
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 6 mm	329940 6
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 8 mm	329940 8
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 54 mm	329944 54
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 73 mm	329940 73
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 58 mm	329944 58
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 43 mm	329944 43

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 44 mm	329944 44
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 49 mm	329940 49
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 36 mm	329944 36
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 31 mm	329940 31
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 16 mm	329944 16
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 12 mm	329940 12
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 63 mm	329940 63
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 65 mm	329944 65
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 50 mm	329944 50
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 45 mm	329940 45
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 15 mm	329944 15
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 17 mm	329944 17
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 27 mm	329940 27
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 38 mm	329944 38
Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 60 mm	329944 60
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 35 mm	329940 35
Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 21 mm	329940 21
	329940 79

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 79 mm

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 53 mm

329944 53

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 46 mm

329940 46

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 21 mm

329944 21

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 68 mm

329944 68

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 70 mm

329940 70

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 57 mm

329940 57

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 24 mm

329940 24

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 25 mm

329940 25

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 20 mm

329944 20

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 40 mm

329944 40

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 59 mm

329944 59

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 74 mm

329940 74

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 55 mm

329940 55

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 15 mm

329940 15

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 45 mm

329944 45

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 41 mm

329944 41

329940 56

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 56 mm

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 80 mm

329940 80

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 73 mm

329944 73

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 18 mm

329944 18

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 39 mm

329944 39

Užspaudimo įvorėsu skersiniais ir išilginiais grioveliais
Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 69 mm

329944 69

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 38 mm

329940 38

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 58 mm

329940 58

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 60 mm

329940 60

Užspaudimo įvorėlygi Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm) 9 mm

329940 9