

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 1620F12
Spyruoklė	259046 4
Svirtis	259015 15
Bendras ilgis L	80 mm
Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 5

Svirties varžtas	259018 14
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte