


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 15
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2020X12
Atraminė plokštelė	259031 5
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Koto dydis	20 mm
Svirties varžtas	259018 15
Bendras ilgis L	90 mm

Spyruoklė	259046 4
Serija	Master eco
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte