

Garant**GARANT Master eco tekimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 15
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Atraminė plokštelė	259031 5
Bendras ilgis L	90 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2020X12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Serija	Master eco
Svirties varžtas	259018 15
Koto dydis	20 mm

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Spyruoklė	259046 4
Plokštelės dydis	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte