


**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Svirties varžtas	259018 14
Bendras ilgis L	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Serija	Master eco
Plokštelės dydis	12 mm
Svirtis	259015 15
Atraminė plokštelė	259031 5
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 1620F12
Koto dydis	16 mm

Spyruoklė	259046 4
Darbinės dalies ilgis $L_4$	25 mm
Galvutės ilgis $L_1$	30 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte