

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250000 25/12
GTIN	4062406733247
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklė	259046 4
Koto dydis	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 5
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Svirties varžtas	259018 15
Bendras ilgis L	100 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Svirtis	259015 15
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2525H12
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte