


**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250001 25/12
GTIN	4062406733278
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 5
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2525H12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Spyruoklė	259046 4
Serija	Master Eco
Bendras ilgis L	100 mm

Svirties varžtas	259018 15
Svirtis	259015 15
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte