

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešinin., Koto / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Spyruoklė	259046 5
Atraminė plokštelė	259031 44
Svirtis	259015 16
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 1616X11
Svirties varžtas	259018 16
Serija	Master Eco

Galvutės ilgis L_1	35 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte