

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairiniai, Koto / plokštelių dydžiai: 20/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 17
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 2020H15
Koto dydis	20 mm
Atraminė plokštelė	259031 45
Bendras ilgis L	100 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Svirtis	259015 17
Plokštelės dydis	15 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm

Spyruoklė	259046 4
Serija	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte