

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairiniai, Koto / plokštelių dydžiai: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Svirties varžtas	259018 17
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 2525X15
Serija	Master Eco
Plokštelės dydis	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Koto dydis	25 mm
Spyruoklė	259046 4
Bendras ilgis L	110 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm

Svirtis	259015 17
Atraminė plokštelė	259031 45
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte