

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 46
Bendras ilgis L	105 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 2525X12
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..

Spyruoklė	259046 4
Svirties varžtas	259018 15
Svirtis	259015 15
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte