

**Garant****GARANT Master eco tekimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251116 20/12
GTIN	4062406733810
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 2020X12
Svirtis	259015 15
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Atraminė plokštelė	259031 46
Svirties varžtas	259018 15
Bendras ilgis L	95 mm
Serija	Master Eco
Spyruoklė	259046 4

Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte