

Garant**GARANT Master eco tekimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 46
Svirtis	259015 15
Koto dydis	16 mm
Serija	Master Eco
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 1620X12
Svirties varžtas	259018 15

Spyruoklė	259046 4
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele