


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Serija	Master Eco
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 1620X12
Svirties varžtas	259018 15
Spyruoklė	259046 4
Svirtis	259015 15
Galvutės ilgis L ₁	35 mm

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 46
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte