


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 2525X12
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Spyruoklė	259046 4
Bendras ilgis L	105 mm
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Serija	Master Eco
Svirtis	259015 15
Koto dydis	25 mm

Atraminė plokštelė	259031 46
Svirties varžtas	259018 15
Plokštelės dydis	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte