


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 311936 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 15
Koto dydis	20 mm
Serija	Master Eco
Bendras ilgis L	95 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 46
Svirtis	259015 15
Spyruoklė	259046 4

Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 2020X12
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte