

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251910 16/08
GTIN	4062406733872
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	PWLNRL 1620F08
Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Svirtis	259015 15
Atraminė plokštelė	259031 48
Plokštelės dydis	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm

Svirties varžtas	259018 15
Serija	Master Eco
Spyruoklė	259046 4
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė