

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Koto dydis	20 mm
Svirties varžtas	259018 16
Spyruoklė	259046 5
Bendras ilgis L	90 mm
Svirtis	259015 16
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Plokštelės dydis	6 mm
Serija	Master Eco
Laikiklio ISO kodas	PWLNLR/L 2020X06

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Galvutės ilgis L_1	30 mm
Atraminė plokštelė	259031 47
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė