

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251910 25/06
GTIN	4062406733902
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Koto dydis	25 mm
Spyruoklė	259046 5
Serija	Master Eco
Plokštelės dydis	6 mm
Atraminė plokštelė	259031 47
Svirtis	259015 16
Bendras ilgis L	100 mm
Svirties varžtas	259018 16

Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Laikiklio ISO kodas	PWLNR/L 2525H06
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė