


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251911 16/06
GTIN	4062406734121
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 16
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Spyruoklė	259046 5
Koto dydis	16 mm
Serija	Master Eco
Bendras ilgis L	80 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Laikiklio ISO kodas	PWLNLR/L 1616F06

Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Atraminė plokštelė	259031 47
Svirtis	259015 16
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė