


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251911 25/06
GTIN	4062406734169
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 47
Laikiklio ISO kodas	PWLNRL 2525H06
Svirtis	259015 16
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Svirties varžtas	259018 16

Spyruoklė	259046 5
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė