


**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Svirtis	259015 16
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Laikiklio ISO kodas	PWLNRL 2020X06
Serija	Master Eco
Spyruoklė	259046 5
Koto dydis	20 mm
Atraminė plokštelė	259031 47

Svirties varžtas	259018 16
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0604..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė