

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251404 20/16
GTIN	4062406734183
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Spaustukas	259038 20
Atraminė plokštelė	259033 9
Koto dydis	20 mm
Laikiklio ISO kodas	MTJNR/L 2020X16
Serija	Master Eco
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 1604..
Varžtas spaustukui	259021 6
Bendras ilgis L	95 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm

Galvutės ilgis $L_1$	35 mm
Kaištis	259049 8
Plokštelės dydis	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

## Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500