


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Spaustukas	259038 20
Bendras ilgis L	95 mm
Laikiklio ISO kodas	MTJNR/L 2020X16
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 1604..
Varžtas spaustukui	259021 6

Atraminė plokštelė	259033 9
Kaištis	259049 8
Serija	Master Eco
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3
Šešiabriaunis 3 mm

674242 3

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500