

Garant
GARANT Master eco tekimo peilis, trumpas, dešininiai, Koto / plokštelių dydžiai: 20/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Atraminė plokštelė	259033 10
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Varžtas spaustukui	259021 7
Varžtas atraminei plokštei	259027 7
Spaustukas	259038 19

Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	MVJNR/L 2020H16
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininiai
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Spaustukas Tipas 19	259038 19
Atraminė plokštelė Tipas 1	259031 1
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Varžtas spaustukui Tipas 7	259021 7
Varžtas atraminei plokštei Tipas 9	259025 9
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500