


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairiniai, Koto / plokštelių dydžiai: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Varžtas spaustukui	259021 7
Spaustukas	259038 19
Laikiklio ISO kodas	MVJNR/L 2020H16
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Atraminė plokštelė	259033 10
Serija	Master Eco

Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštelei	259027 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 7	259027 7
Spaustukas Tipas 19	259038 19
Varžtas spaustukui Tipas 7	259021 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500