


**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairiniai, Koto / plokštelių dydžiai: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251697 25/16
GTIN	4062406734657
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Varžtas atraminei plokštelei	259027 7
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Serija	Master Eco
Bendras ilgis L	110 mm
Laikiklio ISO kodas	MVJNR/L 2525X16
Atraminė plokštelė	259033 10

Varžtas spaustukui	259021 7
Spaustukas	259038 19
Koto dydis	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

## Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Spaustukas Tipas 19	259038 19
Varžtas spaustukui Tipas 7	259021 7
Atraminė plokštelė Tipas 10	259033 10
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 7	259027 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500