

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Varžtas spaustukui	259021 6
Atraminė plokštelė	259033 6
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Kaištis	259049 7
Plokštelės dydis	8 mm
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Laikiklio ISO kodas	MWLNRL 2525X08

Bendras ilgis L	105 mm
Spaustukas	259038 18
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte