


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Spaustukas	259038 18
Galvutės ilgis L ₁	35 mm
Varžtas spaustukui	259021 6
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	MWLN/L 2525X08
Bendras ilgis L	105 mm
Plokštelės dydis	8 mm
Kaištis	259049 7

Serija	Master Eco
Atraminė plokštelė	259033 6
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte