

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/08mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Kaištis	259049 7
Bendras ilgis L	95 mm
Atraminė plokštelė	259033 6
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Spaustukas	259038 18
Varžtas spaustukui	259021 6
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	35 mm

Laikiklio ISO kodas	MWLNLR/L 2020X08
Plokštelės dydis	8 mm
Koto dydis	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele