

Garant**SPMT 060304, HB7035, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218321 UNI
GTIN	4062406727628
Produktų klasė	21A

Aprašymas

SPMT 060304 UNI Kampo spindulys: 0,4 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,09 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f_z per dantį	0,09 mm
Danga	PVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 060304
Kietlydinys	HB7035
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui