

Garant**SPMT 09T308, HB7035, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218341 UNI
GTIN	4062406727635
Produktų klasė	21A

Aprašymas

SPMT 09T308 UNI Kampo spindulys: 0,8 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,11 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Pastūma f_z per dantį	0,11 mm
Danga	PVD
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 09T308
Kietlydinys	HB7035
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui