

Garant**SPMT 120408, HB7035, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218361 UNI
GTIN	4062406727642
Produktų klasė	21A

Aprašymas

SPMT 120408 UNI Kampo spindulys: 0,8 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,12 mm

Techninis aprašymas

Danga	PVD
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 120408
Kietlydinys	HB7035
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	4,76 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė frezavimui