

**Garant****Mechaninė šarnyrinė svirtis (be magnetinio pado), Iškyša: 240mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	441610 240
GTIN	4062406729745
Produktų klasė	41D

**Aprašymas****Modelis:**

**Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi** - visi šarnyrai fiksuojami centrine rankenėle. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Didelis ir guma aptrauktas smagratis** (Ø 45 mm arba apie 55 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Šarnyrinės svirtys prie laikrodinio indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka laikrodiniams indikatoriams, kurių koto Ø 6 ir 8 mm arba prizmė. Jungiamasis sriegis magnetiniam padui M8, jungiamasis sriegis šarnyrinei svirčiai viršuje M6.

**Priedai pasirinktinai:**

Matavimo stovo laikiklis Nr. 442100 ir 442104.

**Techninis aprašymas**

Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>1</sub>	110 mm
Prijungimo sriegis	M8
Išnešimas	240 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>2</sub>	101 mm

Produkto rūšis

Matavimo trikojis

---

## Priedai

Mechaninis matavimo stovas (su magnetiniu stovu) Iškyša  
240 mm

441600 240