

**Garant****Mechaninė šarnyrinė svirtis (be magnetinio pado), Iškyša: 290mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 441610 290    |
| GTIN             | 4062406729752 |
| Produktų klasė   | 41D           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi** - visi šarnyrai fiksuojami centrine rankenėle. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Didelis ir guma aptrauktas smagratis** (Ø 45 mm arba apie 55 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Šarnyrinės svirtys prie laikrodinio indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka laikrodiniams indikatoriams, kurių koto Ø 6 ir 8 mm arba prizmė. Jungiamasis sriegis magnetiniam padui M8, jungiamasis sriegis šarnyrinei svirčiai viršuje M6.

**Priedai pasirinktinai:**

Matavimo stovo laikiklis Nr. 442100 ir 442104.

**Techninis aprašymas**

|  |        |
|--|--------|
| Prijungimo sriegis                       | M8     |
| Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>2</sub> | 110 mm |
| Išnešimas                                | 290 mm |
| Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>1</sub> | 130 mm |

Produkto rūšis

Matavimo trikojis

---

## Priedai

Mechaninis matavimo stovas (su magnetiniu stovu) Iškyša  
290 mm

441600 290