

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu, kairiniai, Koto / plokštelių dydis L: 16/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslūs purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Tiekimo sudėtis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
= atraminė plokštelė 1,5°	279819 2
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	269023 3
Bendras ilgis L	80 mm
Serija	Master Eco
Galvutės ilgis L ₁	30 mm

Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte