

Garant
GARANT Master eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 25/22mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	271997 25/22
GTIN	4062406734749
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

= atraminė plokštelė 1,5°	279819 3
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Koto dydis	25 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	269023 4
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	Master Eco
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 2
Plokštelės dydis	22 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte