

**Garant**
**eco tekimo peilio plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250600 20/11
GTIN	4062406734794
Produktų klasė	21U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

**Techninis aprašymas**

Serija	Eco
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2020K11
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Koto dydis	20 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 2
Atraminė plokštelė	259033 3
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	34 mm

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 11
Bendras ilgis L	125 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259027 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Atraminė plokštelė Tipas 1	269007 1