

HOLEX**Skaitmeninis laikrodis indikatorius HCT Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434008 25
GTIN	4062406735029
Produktų klasė	42C

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis kompaktiškos konstrukcijos indikatorius su ryškiu, skaitmeniniu ekranu.

- **Skaičiavimo krypties pakeitimas.**
- **Labai plonas korpusas.**

Modelis su Bluetooth 5.0. Suderinamas su pasirinkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

USB-C sąsaja maitinimo tiekimui.

Tiekimo sudėtis:

Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Nominalioji įtampa	3 V
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm

Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Serija	HCT
Tvirtinimo koto Ø h7	8 mm
Matavimo jėga	0,8 – 1,7 N
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Korpuso storis	26 mm
Kalibravimas	C1
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Korpuso Ø	58 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,035 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm

023000 30

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032