

HOLEX**Skaitmeninis laikrodinis indikatorius HCT Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Produktų klasė	42C

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis kompaktiškos konstrukcijos indikatorius su ryškiu, skaitmeniniu ekranu.

- **Skaičiavimo krypties pakeitimas.**
- **Labai plonas korpusas.**

Modelis su Bluetooth 5.0. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

USB-C sąsaja maitinimo tiekimui.

Tiekimo sudėtis:

Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	26 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm

Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Kalibravimas	C1
Tvirtinimo koto Ø h7	8 mm
Serija	HCT
Matavimo jėga	0,8 – 1,4 N
Korpuso Ø	58 mm
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	1
Nominalioji įtampa	3 V
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,025 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032