

**Spiralinė 1/4 colio žarna iš nailono su mova, Naudingasis žarnos ilgis: 2,5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Lanksti nailono žarna. Atsparumas temperatūrai nuo -60 iki +60 °C.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 žalvarinę greitojo keitimo movą ir kištukinę movą.

Techninis aprašymas

Žarnos išorinis Ø	8 mm
naudingasis žarnos ilgis	2,5 m
Temperatūrų sritis	-60 - 60 °C
Greitojo jungimo movos jungtis	1/4 in
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Žarnos vidinis Ø	6 mm
Produkto rūšis	Žarna

Priedai

Greitojo jungimo movasu vidiniu sriegiu Vidinis prijungimo sriegis 1/4 in

080171 1/4