

HOLEX**Spiralinė 3/8 colio žarna iš nailono su mova, Naudingasis žarnos ilgis: 5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080058 5
GTIN	4067263151883
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Lanksti nailono žarna. Atsparumas temperatūrai nuo -60 iki +60 °C.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 žalvarinę greitojo keitimo movą ir kištukinę movą.

Techninis aprašymas

Žarnos išorinis Ø	12 mm
naudingasis žarnos ilgis	5 m
Žarnos vidinis Ø	9 mm
Greitojo jungimo movos jungtis	3/8 in
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Temperatūrų sritis	-60 - 60 °C
Produkto rūšis	Žarna

Priedai

Greitojo jungimo movasu vidiniu sriegiu Vidinis prijungimo sriegis 3/8 in

080171 3/8