

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3xD, Ø DC: 14mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 234020 14 |
| GTIN | 4062406735036 |
| Produktų klasė | 21S |

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 5IP (0,38 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 42 mm |
| Iškyšos ilgis L _A | 69 mm |
| Nominalus Ø D | 14 |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 050204 |
| Serija | Power Drill |

| | |
|---|-------------------------------------|
| ABS® koto Ø D _s | 50 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D |
| Kotas | ABS |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |