

SWISS TOOLS

Bazinis laikiklis, slopinantis vibracijas, PSC, Koto \emptyset / \emptyset D – A matmuo: 63/32-194mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320409 63/32-194
GTIN	2050002063020
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Modelis:**

- Efektyviems tekinimo darbams.
- Kairiniam ir dešininiam tekinimui.

Privalumai:

- Didėja produktyvumas, nes sumažinus vibraciją pjovimo kokybė ženkliai pagerėja.
- Geresnė paviršiaus kokybė.
- Saugesnis procesas.
- Geresnis drožlių pašalinimas.

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamas užspaudimo įvoves žr. Nr. 264826 – 264827.

Techninis aprašymas

Koto \emptyset	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	194 mm
\emptyset D	32 mm
Laikiklis	PSC
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas

